



LASER TULOWY 1927NM THULIA ADVANCE

97000 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOLONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

LASER TULOWY THULIA

THULIA to nowoczesny laser tulowy z frakcyjnym skanerem, który emituje precyzyjną wiązkę o długości fali 1927 nm. Dzięki temu zabieg jest nie tylko skuteczny, ale także bezpieczny dla pacjentów.

Urządzenie oferuje trzy tryby pracy: ablacyjny, subablacyjny i nieablacyjny, co pozwala na zastąpienie kilku innych laserów i wykonywanie różnorodnych zabiegów na różnych głębokościach tkanek. Wysoka długość fali sprawia, że laser skutecznie oddziałuje

zarówno na naskórek, jak i na górną warstwę skóry właściwej.

Zakres wskazań do stosowania lasera tulowego jest bardzo szeroki i obejmuje zaburzenia barwnikowe, ostudę, plamy soczewicowate, hiperpigmentacyjne zmiany pozapalne, a także problemy powierzchniowe, takie jak keratoza oraz zaburzenia struktury skóry, w tym zmarszczki, wiotkość skóry, rozszerzone pory i blizny.

Wysoka skuteczność lasera tulowego wynika z jego ograniczonej głębokości działania, wynoszącej około 300 mikrometrów. Dla porównania, nieablacyjny laser erbowo-szkłany o długości fali 1550 nm penetruje skórę do około 1400 mikrometrów. Ta głębokość działania lasera tulowego jest wystarczająca, aby skutecznie radzić sobie z różnymi problemami barwnikowymi, jednocześnie minimalizując ryzyko niepożądanych skutków, takich jak zakażenia wirusowe i bakteryjne, co często ma miejsce w przypadku laserów ablacyjnych.

Wykorzystując skaner frakcyjny, THULIA tworzy strefy ochrony termicznej między impulsami lasera, co przyspiesza proces gojenia i zmniejsza liczbę zabiegów potrzebnych do osiągnięcia zamierzonych efektów. Mikrouszkodzenia wywołane przez promień lasera stymulują produkcję kolagenu, co sprzyja odbudowie skóry. Po zabiegu skóra zyskuje promienny wygląd i naturalny efekt liftingu.

GŁOWICA STANARDOWA I ROLKOWA:

ZALETY LASERA TULOWEGO THULIA

- Skutecznie redukuje przebarwienia oraz blizny
- Spłyca zmarszczki
- Poprawia strukturę i jędrność skóry
- Oferuje podwójny efekt ablacyjny i nieablacyjny, zapewniając bezpieczeństwo i krótki czas regeneracji
- Działa na poziomie dolnej części naskórka i górnej warstwy skóry właściwej
- Niskie koszty eksploatacji
- Standardowa końcówka oraz roller do różnorodnych zastosowań
- Możliwość indywidualnego ustawienia czasu i energii impulsu dla lepszych rezultatów

DŁUGOŚĆ FALI 1927NM

MOC LASERA 15W

TYP LASERA FIBER

ROZMIAR PLAMKI 0~ 200UM

ODSTĘPY POMIĘDZY IMPULSAMI 0.1MS- 10MS

ROZMIAR OBSZARU ROBOCZEGO 0.5*0.5MM~20*20MM

SPOSÓB DOSTARCZANIA IMPULSÓW W OBSZARZE PRACY ORDER - KOLEJNO
, RANDOM - LOSOWO

KSZTAŁT OBSZARU ROBOCZEGO PROSTOKĄT, KWADRAT, TRÓJKĄT, KOŁO,
ELIPSA, SZEŚCIOKĄT

ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY IMPULSAMI 0.1MM~2MM