




POLDERMA CARTRIDGELESS URZĄDZENIE HIFU

12000 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

PRZEŁOM W TECHNOLOGII SKONCENTROWANEJ
FALI ULTRADŹWIĘKOWEJ

Urządzenie może być stosowane do nieinwazyjnego liftingu, redukcji tkanki tłuszczowej i modelowania sylwetki. Zabieg jest zdecydowanie mniej bolesny niż standardowe procedury HIFU. Większa koncentracja energii w bardzo krótkich odstępach czasowych zapewnia mniejszą bolesność zabiegów. Aparat w przeciwieństwie do standardowego HIFU, daje możliwość regulacji przez użytkownika intensywności oraz przedziału czasowego „strzału” (tzw. Interwału) co pozwala na zmniejszenie czasu wykonywania zabiegu.

ZASADA DZIAŁANIA:

LIFTING:


Skoncentrowana fala ultradźwiękowa wysokiej intensywności dociera do warstwy SMAS skóry właściwej, dokonując kontrolowanego poparzenia (65 Stopni Celsjusza), pobudzając tym samym wytwarzanie naturalnego kolagenu. Skóra staje się jędrna i bardziej napięta. Następuje efekt nieinwazyjnego liftingu.

NIWELOWANIE TKANKI TŁUSZCZOWEJ:

Głowica do ciała skutecznie przenosi wysoką temperaturę do tkanki tłuszczowej umiejscowionej na głębokości między 10 a 20mm. Zabieg jest doskonałą alternatywą dla inwazyjnych metod modelowania sylwetki.

Głowica zabiegowa HIFU Cartridgeless emituje jednocześnie skoncentrowaną falę ultradźwiękową oraz płytką falę radiową o niskim natężeniu. RF przyspiesza penetrację oraz znacząco zmniejsza nieprzyjemnie odczucie podczas zabiegu.

Moc wyjściowa	0-2J (regulowana w skali 0-100%)
Długość impulsu	0-8s
Interwał	1,5s
Wyświetlacz	7 cali, dotykowy
pobór mocy	800W
Licznik czasu	tak
Licznik impulsów	tak
głębokość przenikania	3mm, 4,5mm
ilość głowic zabiegowych	2



5904358862851