



## **CM M3 COMPACT PIERWSZY KOMBAJN KOSMETYCZNY ON- LINE**

 [Przejdź na stronę produktu](#)

### DLACZEGO WARTO WYBRAĆ URZĄDZENIE CM?

CM International S.A. jest polskim producentem urządzeń z zakresu medycyny estetycznej. Pasja oraz nowoczesne rozwiązania sprawiły, że CM jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w branży beauty. Największą przewagą firmy wśród konkurencji jest zaplecze produkcyjne, dzięki czemu wszystkie urządzenia są projektowane i budowane od początku do końca we wrocławskiej fabryce. CMI S.A. jako pierwszy producent na świecie stworzył i opracował inteligentne urządzenie do medycyny estetycznej. Produkcja nowej generacji urządzeń M3, wprowadziła przemysł kosmetyczny w rewolucję 4.0. wykorzystując wszystkie zalety podłączenia do internetu, użytkownik przenosi się w całkowicie inny wymiar obsługi oraz modelu biznesowego.

**KOMBAJN KOSMETYCZNY CM M3 TO PIERWSZE NA ŚWIECIE URZĄDZENIE  
POŁĄCZONE Z INTERNETEM I SYSTEMEM ZARZĄDZANIA SALONEM - SKINIC.**

## JAKIE PLUSY WYNIKAJĄ Z PODŁĄCZENIA M3 DO INTERNETU

- \* stała kontrola serwisantów nad funkcjonowaniem twojego urządzenia (w razie awarii usterka może zostać zdalnie usunięta),
- \* bezpłatne aktualizacje systemu M3,
- \* dostęp do systemu zarządzania gabinetem Skinic.

## CZYM JEST SKINIC?

Skinic rozwiązuje Twoje codzienne problemy związane z zarządzaniem salonem urody. Z naszego prostego w obsłudze oprogramowania możesz korzystać na każdym urządzeniu i w dowolnym momencie. Spraw, by Twój biznes rozwijał się jeszcze szybciej dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom.

## ORGANIZOWANIE PRACY

Skinic pozwala na zarządzanie salonem kosmetycznym, fryzjerskim i gabinetem spa w bardziej efektywny sposób. Szczegółowe informacje o klientach, ich wizytach oraz dokładne statystyki pozwalają na znalezienie potrzebnych informacji w mgnieniu oka.

## OSZCZĘDZANIE CZASU

Czasochłonne zadania jak zarządzanie rezerwacjami będą o wiele szybsze dzięki usłudze rezerwacje online. Twój klienci szybko docenią możliwość umawiania wizyty w salonie przez smartfon czy tablet.

## LOJALNOŚĆ KLIENTÓW

Skinic to nie tylko program do zarządzania danymi salonu ale również idealne oprogramowanie do budowania relacji z klientami.

## KONTROLA BUDŻETU

Kontrola budżetu w oprogramowaniu Skinic jest niesamowicie prosta. Wystarczy parę kliknięć aby zobaczyć dane dotyczące salonu, pracowników i zabiegów.

## PROMOCJA SALONU

Wbudowane rozwiązania takie jak powiadomienia e-mail i sms, możliwość tworzenia kampanii reklamowych w mediach społecznościowych oraz strona stworzona dla twojego salonu, na której udostępnisz aktualne promocje, sprawiają, że promocja salonu staje się szybka i przyjemna. Oprogramowanie do zarządzania Skinic pozwoli aby twoi klienci mogli zarezerwować wizytę w salonie online.

## CO MOŻESZ DODAC?

- \* zdjęcia przed i po,
- \* oferty limitowane,

- \* spersonalizowany system rezerwacji,
- \* marketing i social media,
- \* twoja własna strona salonu.

#### FUNKCJE URZĄDZENIA

- \* Peeling kawitacyjny
- \* Dermomasażer
- \* Liposukcja ultradźwiękowa
- \* Infrared
- \* Fala radiowa
- \* Mezoterapia bezigłowa
- \* Mikrodermabrazja diamentowa
- \* Ultradźwięki

#### DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST CM M3?

#### DLA POCZĄTKUJĄCYCH KOSMETYCZEK/KOSMETOLOGÓW

Dzięki intuicyjnemu menu z gotowymi ustawieniami i programami zabiegowymi oraz podłączeniu do systemu SKINIC, urządzeń z łatwością obsłuży osoba rozpoczynająca pracę kosmetyczki.

#### DLA WŁAŚCICIELI FRANCYZY ORAZ SIECI SALONÓW

Pełen zapis pracy kombajnu online, możliwość jego zdalnego monitorowania przez właściciela oraz ekspresowe możliwości przeszkolenia nowego personelu sprawiają, że M3 jest idealnym rozwiązaniem dla właścicieli sieci salonów kosmetycznych lub SPA.

#### DLA PROFESJONALISTÓW Z WIELOLETNIM STAŻEM

Wysoka jakość produktu, bezawaryjność i świetne parametry techniczne sprawiają, że M3 jest również doskonałym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających klientów.

#### OGÓLNA SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Napięcie	220-230V
Pobór mocy	660W
Waga	8kg
Połączenie z internetem	WIFI (2,4Ghz), Ethernet

#### PEELING KAWITACYJNY

Częstotliwość drgań głowicy do peelingu kawitacyjnego	25kHz
Intensywność	0,2-2W/cm2
Jonoforeza	0-6,2mA
Czas pracy	0-40 min

#### DERMOMASAŻ

Wydajność pompy	17 l/min
Pompa	60KPa
Czas pracy	5-60 min

#### LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA

Częstotliwość ultradźwięków	1 MHz
Maksymalna temperatura głowicy IR	60 °C.

#### FALE RADIOWE

Częstotliwość	1MHz
Pobór mocy	5-62W
Czas pracy	5-60 min

#### BEZIGŁOWA MEZOTERAPIA


Czas pracy	1 - 40 minut (w odstępach co 60sek)
Częstotliwość ultradźwięków	1 MHz
Moc wyjściowa	0,04 W/cm2 – 0,2 W/cm2
Zakres prądu	0,2 mA – 6,2 mA

#### ULTRADŹWIĘKI

Moc na wyjściu	0.04 – 2W/cm2
Regulacja prądu	0.2 mA – 6.2 mA
Częstotliwość ultradźwięków	1MHz
Czas pracy	5-60 min

## MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Max. przepływ	17 l/min
Max moc ssania na końcówce głowicy	-60kPa
Czas pracy	5-60 min



5904358864558